



Automatiškai susicentruojantis trijų griebtuvų nuimtuvas, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	881010 2
GTIN	4021176016516
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Labai patogi konstrukcija su **šarnyriniu suspaudimo tarpo reguliatoriumi**. Kai suklys spaudžia, griebtuvai apkabina nuimamą detalę automatiškai didėjančia jėga. Nuimtuvo griebtuvai / kojelės pagamintos iš kokybiško įrankių plieno.

Išorinio suspaudimo dydis: 18 - 120 mm

Užveržimo gylis iki: 120 mm

Galia: 6 t

Techninis aprašymas

Galia	6 t
Išorinio suspaudimo dydis	18 - 120 mm
Užveržimo gylis iki	120 mm
Kablių skaičius	3
maksimalus sukimo momentas	120 Nm
Išorinis 6-briaunis	17 mm

Svoris	1,124 kg
sus centruojantis	taip
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais