



## Nuimtuvai su vidiniais ir išoriniais griebtuvais, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880850 1
GTIN	3148519884579
Produktų klasė	83H

### Aprašymas

#### Modelis:

Du rinkiniai keičiamų griebtuvų **nuėmimui iš vidaus ir iš išorės**, galima pasirinkti dirbti 2 arba 3 griebtuvais.

- **Patikimumas: rantytasis varžtas visiškai užblokuoja griebtuvus.**
- **Praktiškumas: griebtuvus galima pridėti ir nuimti, juos lengva perdėti.**
- **Automatinis: patys susispaudžia ir susicentruoja.**
- **Suklio galvutė: turi jėgos ribotuvą, apsauginis kaištis perkrautas lūžta.**

#### Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis elementas su sraigtu ir po 3 vidinius ir išorinius griebtuvus.

Išorinio suspaudimo dydis: 7 - 140 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 23 - 130 mm

Užveržimo gylis iki: 140 mm

### Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	7 - 140 mm
Vidinio suspaudimo dydis	23 - 130 mm
Užveržimo gylis iki	140 mm

Produkto rūšis

Nuėmimo įrankis