



## Trijų griebtuvų nuimtuvas su paruošiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880950 3
GTIN	4021176006876
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jėga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu simetriškai spaudžiančius griebtuvus galima lengvai praskėsti kiek reikia. Nuimama dalis **stipriai ir tvirtai suimama, griebtuvų išvengti arba iš jų išslysti praktiškai neįmanoma.**

Tik išoriniam nuėmimui.

#### Paskirtis:

Nuimti ypač tvirtai užstrigusius rutulinius guolius, krumpliaračius, diržinius skriemulius ir panašias detales.

Išorinio suspaudimo dydis: 50 - 200 mm

Užveržimo gylis iki: 165 mm

Galia: 10 t

### Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	165 mm
Išorinio suspaudimo dydis	50 - 200 mm

Galia	10 t
Kablių skaičius	3
maksimalus sukimo momentas	250 Nm
Išorinis 6-briaunis	24 mm
Svoris	3,5 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais