



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Tipas: 30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

880400 30

GTIN

4021176645273

Produktų klasė

83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su rantiąja rankenėle **greitai ir be įrankių atlaisvinti** ir **pareguliuoti** griebtuvų kojeles.

#### Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. **Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.**

Išorinio suspaudimo dydis: 65 - 350 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 180 - 440 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 8,5 t

### Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis

65 - 350 mm

Vidinio suspaudimo dydis

180 - 440 mm

Galia

8,5 t

Užveržimo gylis iki

200 mm

Išorinis 6-briaunis	27 mm
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Kablių skaičius	2
Svoris	7,51 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais