



Nuimtuvai su vidiniais ir išoriniais griebtuvais, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880850 2
GTIN	3148519884357
Produktų klasė	83H

Aprašymas

Modelis:

Du rinkiniai keičiamų griebtuvų **nuėmimui iš vidaus ir iš išorės**, galima pasirinkti dirbti 2 arba 3 griebtuvais.

- **Patikimumas: rantytasis varžtas visiškai užblokuoja griebtuvus.**
- **Praktiškumas: griebtuvus galima pridėti ir nuimti, juos lengva perdėti.**
- **Automatinis: patys susispaudžia ir susicentruoja.**
- **Suklio galvutė: turi jėgos ribotuvą, apsauginis kaištis perkrautas lūžta.**

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis elementas su sraigtu ir po 3 vidinius ir išorinius griebtuvus.

Išorinio suspaudimo dydis: 10 - 180 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 50 - 170 mm

Užveržimo gylis iki: 190 mm

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	190 mm
Išorinio suspaudimo dydis	10 - 180 mm
Vidinio suspaudimo dydis	50 - 170 mm

Produkto rūšis

Nuėmimo įrankis