



Kaiščių nuimtuvų rinkinys



Užsakymo data

Užsakymo numeris

882000

GTIN

4021176924569

Produktų klasė

83U

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas nuimtuvas (cinkuotas) su ergonomiškos formos slystamuoju muštuku.

Paskirtis:

Nuimti ir ištraukti detales (kūginius arba fiksavimo kaiščius) su vidiniu sriegiu arba rutuliniais guoliais. Uždėjus atitinkamą fiksatorių arba vidinį nuimtuvą, detalė nuimama stipriais smūgiais, suduodamais slystamuoju muštuku.

Tiekimo sudėtis:

Kaiščių nuėmiklis plastikiniame lagamine (275×230×80 mm) su 6 srieginiais antgaliais (M3– M10) ir 3 jungiamaisiais adapteriais vidiniam nuėmikliui Nr. 882600. M12-tam nuimti ant slystamojo muštuko strypo antgaliai nededami. DIN 913 srieginius kaiščius galima naudoti kaip antgalius.

Techninis aprašymas

Smūgio masė

0,9 kg

Adapteris vidiniam nuimtuvui

M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12

Smūgio kelias

230 mm

tinka sriegiams

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Produkto rūšis

Kaiščių nuimtuvas

Priedai

Sriegio įdėklas Tipas M5	882001 M5
Sriegio įdėklas Tipas M4	882001 M4
Perėjimas Tipas M7XM12	882002 M7XM12
Sriegio įdėklas Tipas M8	882001 M8
Sriegio įdėklas Tipas M3	882001 M3
Sriegio įdėklas Tipas M10	882001 M10
Perėjimas Tipas 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Perėjimas Tipas M10XM12	882002 M10XM12
Sriegio įdėklas Tipas M6	882001 M6