

**Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, ES batų dydis: 41****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092570 41     |
| GTIN             | 4044348520376 |
| Produktų klasė   | 09C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Apsauginiai **VARIO DYNAMICS® PRO** serijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.

- **Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai Liežuvėlis, aplikacijos ant aulo.

**Serija SF su tekstilės apsauga nuo pradūrimo. Be SECURA VARIO® kulno amortizacijos.**

**Standartas:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Pastaba:**

Platus modelis XB – Nr. 092571.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

Nepraduriami: tekstilinis

šalčio izoliacija: iki –20 °C

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

## Techninis aprašymas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| šalčio izoliacija             | iki -20 °C                               |
| Spalva                        | juoda / mėlyna                           |
| Nepraduriami                  | tekstilinis                              |
| Apsaugos klasė                | S3                                       |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Aliuminis                                |
| Batų dydis EU                 | 41                                       |
| Norma                         | Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį |
| Lytis                         | Vyriškas modelis                         |
| elektrostatinė savybė         | EGB/ESD                                  |
| Produkto rūšis                | Apsauginiai pusbačiai                    |