



Trijų griebtuvų nuimtuvas su paruošiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880960 5
GTIN	4021176850684
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jėga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu simetriškai spaudžiančius griebtuvus galima lengvai praskėsti kiek reikia. Nuimama dalis **stipriai ir tvirtai suimama, griebtuvų išvengti arba iš jų išslysti praktiškai neįmanoma.**

Išoriniam ir vidiniam nuėmimui.

Paskirtis:

Nuimti ypač tvirtai užstrigusius rutulinius guolius, krumpliaračius, diržinius skriemulius ir panašias detales.

Išorinio suspaudimo dydis: 30 - 350 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 300 - 425 mm

Užspaudimo gylis: 50 mm

Užveržimo gylis iki: 275 mm

Galia: 10 t

Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki	275 mm
---------------------	--------

Vidinio suspaudimo dydis	300 - 425 mm
Užspaudimo gylis	50 mm
Išorinio suspaudimo dydis	30 - 350 mm
Galia	10 t
Išorinis 6-briaunis	27 mm
Kablių skaičius	3
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Svoris	13,485 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais