



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

880930 2

GTIN

4021176923791

Produktų klasė

83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**), tvirta traversa ir galingu sukliu. Norimas užspaudimo tarpas nustatomas paprasčiausiai perstumiant griebtuvus.

#### Paskirtis:

Greitai bet kokiam užspaudimo tarpui nustatomas nuėmiklis krumpliaračiams, guoliams, diskams ir pan.

Išorinio suspaudimo dydis: 160 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 80 - 170 mm

Užveržimo gylis iki: 150 mm

Galia: 5 t

### Techninis aprašymas

Užveržimo gylis iki

150 mm

Galia

5 t

Išorinio suspaudimo dydis

160 mm

Vidinio suspaudimo dydis

80 - 170 mm

Išorinis 6-briaunis	19 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	2,46 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais