

Garant**Atvira spinta, Tipas: M**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	987101 M
GTIN	4045197977588
Produktų klasė	91M

Aprašymas

Modelis:

Deformacijai atsparus korpusas iš plieninės skardos. Vidinė pusė perforuota 9×9 mm, kiaurymės išsidėstę kas 37 mm. 4 valdomi ratukai (\varnothing 100 mm) su fiks. stabdžiais ir 2 didelės rankenos su Haptoprene apvalkalu užtikrina stabilią padėtį bei saugų judėjimą dirbtuvėse.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016. Hoffmann perforuota sienelė: 9×9 mm

Aukštis: 1850 mm

Plotis: 725 mm

Gylis: 634 mm

Korpuso gylis: 524 mm

Naud. aukštis: 1650 mm

Naudingas plotis: 720 mm

Techninis aprašymas

Korpuso gylis	524 mm
Plotis	725 mm

Naud. aukštis	1650 mm
Aukštis	1850 mm
Gylis	634 mm
Svoris	65 kg
Naudingas plotis	720 mm
Tipas	M
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta