

Garant**Atvira spinta, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

987101 S

GTIN

4045197977571

Produktų klasė

91M

Aprašymas**Modelis:**

Deformacijai atsparus korpusas iš plieninės skardos. Vidinė pusė perforuota 9×9 mm, kiaurymės išsidėstę kas 37 mm.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9 mm

Aukštis: 1700 mm

Plotis: 725 mm

Gylis: 634 mm

Korpuso gylis: 524 mm

Naud. aukštis: 1650 mm

Naudingas plotis: 720 mm

Techninis aprašymas

Naudingas plotis

720 mm

Gylis

634 mm

Aukštis

1700 mm

Korpuso gylis	524 mm
Tipas	S
Naud. aukštis	1650 mm
Svoris	63 kg
Plotis	725 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta