



Rutulinių šarnyrų nuimtuvas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	881620 1
GTIN	4021176024696
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su nuėmimo šakute ir galingu sraigtu. Iš kokybiško plieno įrankiams. Paprastas ir greitas naudojimas: nuėmimo šakutę reikia įsprausti į rutulinį šarnyrą ir priveržti suklij. Šarnyras be vargo nuimamas.

Paskirtis:

Rutuliniam kakliukui išspausti išmontuojant rutulinį šarnyrą. Taip pat galima naudoti vairo trauklių galvutėms nuo trauklių nuimti.

rutuliniams šarnyrams, kurių nominalusis dydis: 19 – 27 mm

Svirties užspaudimo ribos: 50 mm

Šakių angos tarpas: 18 – 22 mm

Techninis aprašymas

Šakių angos tarpas	18 – 22 mm
rutuliniams šarnyrams, kurių nominalusis dydis	19 – 27 mm
Svirties užspaudimo ribos	50 mm
Produkto rūšis	Rutulinių šarnyrų nuimtuvai

