



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

880930 3

GTIN

4021176923814

Produktų klasė

83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**), tvirta traversa ir galingu sukliu. Norimas užspaudimo tarpas nustatomas paprasčiausiai perstumiant griebtuvus.

#### Paskirtis:

Greitai bet kokiam užspaudimo tarpui nustatomas nuėmiklis krumpliaračiams, guoliams, diskams ir pan.

Išorinio suspaudimo dydis: 250 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 95 - 265 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 6 t

### Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis

95 - 265 mm

Galia

6 t

Užveržimo gylis iki

200 mm

Išorinio suspaudimo dydis

250 mm

Išorinis 6-briaunis	22 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	4,88 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais