



Rutulinių šarnyrų nuimtuvas, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	881620 0
GTIN	4021176410536
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su nuėmimo šakute ir galingu sraigtu. Iš kokybiško plieno įrankiams. Paprastas ir greitas naudojimas: nuėmimo šakutę reikia įsprausti į rutulinį šarnyrą ir priveržti suklij. Šarnyras be vargo nuimamas.

Paskirtis:

Rutuliniam kakliukui išspausti išmontuojant rutulinį šarnyrą. Taip pat galima naudoti vairo trauklių galvutėms nuo trauklių nuimti.

Techninis aprašymas

rutuliniams šarnyrams, kurių nominalusis dydis	27–30 mm
Svirties užspaudimo ribos	50 mm
Šakių angos tarpas	20 mm
Produkto rūšis	Rutulinių šarnyrų nuimtuvai

