



Išpėjamosios spalvos kelnės, geltonos / tamsiai mėlynos, Dydis DE: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091744 25
GTIN	7330509413074
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Kelnės su išpėjamaisiais elementais iš **labai tvirto, bet plono** atsparaus vandeniui audinio

- **Tik 240 g/m² (Light Weight).**
- **CORDURA® audiniu pastorinimai ties kišenėmis ir kelių zonoje.**
- **Galinės kišenės su kailiu ir viena kišenė su papildomu antkišeniui.**
- **Stabilios formos ir neblunkančių spalvų.**
- **Kišenė ant klešnės su skyriais pieštukui ir mobiliam telefonui.**

Standartas:

Kelnės su išpėjamaisiais elementais iš **labai tvirto, bet plono** atsparaus vandeniui audinio

- **Tik 240 g/m² (Light Weight).**
- **CORDURA® audiniu pastorinimai ties kišenėmis ir kelių zonoje.**
- **Galinės kišenės su kailiu ir viena kišenė su papildomu antkišeniui.**
- **Stabilios formos ir neblunkančių spalvų.**
- **Kišenė ant klešnės su skyriais pieštukui ir mobiliam telefonui.**

Standartas:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Blakläder ryškiaspalvių drabužių Y kategorija kombinuotam sertifikavimui.
Norma: EN ISO 20471

Techninis aprašymas

Serija	Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Dydis DE	25
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	240 g/m ²
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Spalva	geltonos / tamsiai mėlynos
Norma	EN ISO 20471
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos kelnės