

Honeywell**Pirštinių pora Polytril™, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094370 8
GTIN	3603835500041
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Polytril™. Pirštinės su nitrilo danga darbui su mažomis dalimis tepaluotoje, drėgnoje ir purvinoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tinkama forma	labai gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Kvėpuoja	gerai
Pirštinių dydis	8
Be DMF	ne
Imti drėgniems daiktams	gerai

Gamintojo pavadinimas	Polytril
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Lietimo pojūtis	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Serija	Polytril™
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	10
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	220 - 260 mm
Spalva	balta / pilka
Svoris	36-50 g
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės