

**Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 9-125S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Produktų klasė	03C

Aprašymas**Modelis:**

Rankinis kompaktiškas kampinis šlifuoכלis su siaura rankena.

- **Galingas 900 W variklis greitesniam darbui, apsauga nuo perkrovos, ilgaamžis.**
- **Su sūkių skaičiaus reguliatoriumi, tinka pvz. nerūdijančio plieno apdirbimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	900 W
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
Gamintojo pavadinimas	GWS 9-125 S
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
maksimalus disko Ø	125 mm
Ypatybė	Sūkių skaičiaus reguliatorius
Svoris	1,9 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Kampinis šlifukoelis