



Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659912 200
GTIN	7610733276233
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvaskalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Sukimo momento nustatymas nenaudojant **jokio įrankio** patraukus ir pasukus dangtelį.

Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (**skaitmeninis rodmuo – rankenos gale**).

Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V).

Mato vienetai: Nm, lbfft. Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Indikatorius	skaitmeninis

tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Paleidimas	2 cNm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svoris	97 g
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Bendras ilgis L	126 mm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	DigiTorque V2
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04–20 Nm

020200 0,04-20