



Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659912 500
GTIN	7610733288915
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Sukimo momento nustatymas nenaudojant **jokio įrankio** patraukus ir pasukus dangtelį.

Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (**skaitmeninis rodmuo – rankenos gale**).

Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V).

Mato vienetai: Nm, lbfft. Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Sūkių momento ribos	100 - 500 cNm
Indikatorius	skaitmeninis

maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Paleidimas	5 cNm
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	126 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	101 g
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	DigiTorque V2
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20