



Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659912 50
GTIN	7610733276226
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Sukimo momento nustatymas nenaudojant **jokio įrankio** patraukus ir pasukus dangtelį.

Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (**skaitmeninis rodmuo – rankenos gale**).

Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V).

Mato vienetai: Nm, lbfft. Skirta **keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 669605 - 669608).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Paleidimas	1 cNm
maksimalus sukimo momentas	50 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	10 - 50 cNm

Indikatorius	skaitmeninis
Sūkių momento ribos	0,1 - 0,5 Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Feedback	ryškus
Svoris	56 g
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Bendras ilgis L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Gamintojo pavadinimas	DigiTorque V2
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20