

**3M****Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ387****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

3M™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinyai ar spaustukai.

**DUAL-LOCK** padidina **tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma** atliekant paprastą judesį.

**Techninis aprašymas**

Plotis	25 mm
Spalva	juoda
Gamintojo pavadinimas	SJ387
Ilgis	2,5 m
Storis	6,1 mm
Kiekis pakartotinai užrakinama	1000
Pritaikymo sritys	Vidaus ir išorės darbams
Klijai	Modifikuotas akrilatas

atsparus temperatūrai iki	-30 - 80 °C
Laikymo temperatūra	20 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 °C
Minimali naudojimo trukmė	24 mėnuo
Lipnios juostos rūšis	Kibi juosta
Produkto rūšis	Lipni juosta