



Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt. suvyniojamame dėkle Metalas, Įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	517411 200
GTIN	4009215185867
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus**.

Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.

Nr. 2 = pusiau glotni.

Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, naši ir patvari.

Tiekimo sudėtis:

5 dalių dildžių komplektas, kuriame yra po vieną **plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalę ir apvalią dildę**.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	Įkartos dydis 2

Įkartos	2
Norma	DIN 7261
Atskirų dildžių skaičius	5
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20