


**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0810/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Laikiklio ISO kodas	A0810J SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	27 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500