


Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0608/06mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260032 0608/06 |
| GTIN | 4045197978790 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. |
| Kakliuko plotis L_4 | 6 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 7 mm |
| Plokštelės dydis | 6 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 8 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 21,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 4,2 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A0608H SCLCR/L06 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |