


Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1216/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	A1216M SCLCR/L06
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	8,9 mm
Galvutės ilgis L ₁	42 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500