


**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 1012/06mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Bendras ilgis $L$	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Galvutės ilgis $L_1$	32,5 mm
Kakliuko plotis $L_4$	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A1012K SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	13 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	6,9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500