

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1216/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	42 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	16 mm
Kakliuko plotis L_4	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	A1216M SCLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	8,9 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500