

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0810/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	A0810J SCLCR/L06
Galvutės ilgis L_1	27 mm
Kakliuko plotis L_4	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Bendras ilgis L	110 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500