

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1012/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6,9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	32,5 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A1012K SCLCR/L06
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500