

**Garant**
**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0608/06mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Produktų klasė	21T

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,2 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Galvutės ilgis $L_1$	21,5 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A0608H SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Kakliuko plotis $L_4$	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500