

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1216/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L_4	12 mm
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis L_1	40,5 mm
Naudingasis gylis T	4,9 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500