

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0810/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Galvutės ilgis L ₁	22,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L ₄	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A0810H SDUCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	6,5 mm
Naudingasis gylis T	4,4 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500