

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1012/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A1012K SDUCR/L07
Kakliuko plotis L ₄	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis L ₁	27,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Naudingasis gylis T	5,9 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500