

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1012/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A1012K SDUCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	27,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Naudingasis gylis T	5,9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500