

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 1216/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Kakliuko plotis L_4	12 mm
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDUCR/L07
Galvutės ilgis L_1	40,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Naudingasis gylis T	4,9 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500