

**Šiukšlinė / peleninė, Apimtis: 40l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	987175 40
GTIN	4031068156718
Produktų klasė	96S

**Aprašymas****Modelis:**

Šiukšliadėžė iš cinkuoto lakštinio plieno, dažyta miltelinu būdu, atspari saulės poveikiui ir oro sąlygoms. Angos šiukšlėms įmesti visose keturiose pusėse. Viršutinė peleninės dalis iš perforuoto nerūdijančiojo plieno, skirta užgesinti cigaretes ir išmesti nuorūkas.

Atskiras nuimamas pelenų dėklas. Cinkuotą vidinį dėklą galima išimti per priekines rakinamas varstomas dureles. Durelės rakinamos keturbriaune spyna.

4 plastikinės kojelės – dvi priekinės reguliuojamo aukščio, kad būtų galima išlyginti grindų nelygumus.

**Standartas:**

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pelenų dėklu, cinkuotu vidiniu konteineriu, tvirtinimo profiliu prisukimui prie grindų.

**Spalva:**

Korpusas tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais**, viršutinė dalis iš pašiaušto nerūdijančiojo plieno.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	815 mm
Gylis	350 mm
Talpa	40 l
Plotis	350 mm
Svoris	25,4 kg
Su pelenine	5 l
Produkto rūšis	Peleninė