



Šiukšlinė / peleninė, Apimtis: 90l



Užsakymo data

Užsakymo numeris

987175 90

GTIN

4031068151201

Produktų klasė

96S

Aprašymas

Modelis:

Šiukšliadėžė iš cinkuoto lakštinio plieno, dažyta miltelinu būdu, atspari saulės poveikiui ir oro sąlygoms. Angos šiukšlėms įmesti visose keturiose pusėse. Viršutinė peleninės dalis iš perforuoto nerūdijančiojo plieno, skirta užgesinti cigaretes ir išmesti nuorūkas.

Atskiras nuimamas pelenų dėklas. Cinkuotą vidinį dėklą galima išimti per priekines rakinamas varstomas dureles. Durelės rakinamos keturbriaune spyna.

4 plastikinės kojelės – dvi priekinės reguliuojamo aukščio, kad būtų galima išlyginti grindų nelygumus.

Standartas:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Tiekimo sudėtis:

Su pelenų dėklu, cinkuotu vidiniu konteineriu, tvirtinimo profiliu prisukimui prie grindų.

Spalva:

Korpusas tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais**, viršutinė dalis iš pašiaušto nerūdijančiojo plieno.

Techninis aprašymas

Aukštis	1060 mm
Gylis	450 mm
Plotis	450 mm
Talpa	90 l
Svoris	45,8 kg
Su pelenine	9 l
Produkto rūšis	Peleninė