



## Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, ESD, Maksimalus sukimo momentas: 120cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659954 120
GTIN	4013288179487
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ergonomiška** rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su **Rapidaptor** greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu. Sukimo momento nustatymas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) ir 6-briauniu raktu SW7 (arba SW10, kai dyd. 600). **Gamykloje atsuktuvai nustatomi dažniausiai reikalingam sukimo momentui.**

Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, **tinka ESD.**

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

### Techninis aprašymas

nustatytas sukimo momentas	0,3 Nm
1 sūkis (360°) atitinka	10 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %

Sūkių momento ribos	30 - 120 cNm
maksimalus sukimo momentas	120 cNm
Sūkių momento ribos	0,3 - 1,2 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	155 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback	ryškus
Svoris	122 g
Kalibravimas	O6
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	7400 ESD pre-set, 105 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

020170 0,04-20

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis atsuktuvus be  
skalės Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm