

Honeywell**Pirštinių pora Polytril™ Top, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094440 8
GTIN	3603835500188
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Polytril™ Top. Pirštinės su **ištisine nitrilo danga aplink rankos sąnarį** sunkiems darbams šlapioje ir tepaluotoje aplinkoje. Tamsi spalva – visiškai nesimato purvo. Ypač gerai tinka montavimo darbams alyvuotoje ir tepaluotoje aplinkoje, darbams lauke, kai šlapia, statyboms.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Tinkama forma	gerai
Lietimo pojūtis	gerai
Be DMF	ne
Kvėpuoja	nėra
Gamintojo pavadinimas	Polytril Top

Dangos medžiaga	Nitrilinės
Apsauga nuo karščio	nėra
Pirštinių dydis	8
Imti drėgniems daiktams	labai gerai
Serija	Polytril™
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	10
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	230 - 270 mm
Spalva	juodas
Svoris	50-70 g
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės