



Vaizdo apžiūros sistema EVOCam su LED kampire optika, Tipas: ECO2503



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidinimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300x.

- **Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).**
- **Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300x) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.**
- **Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.**
- **Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.**
- **Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.**
- **Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvas.**
- **Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.**
- **24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.**

Stalinis stovas.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekimo sudėtis:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvai, WiFi kištukinis siūstuvai ir kiti objektyvai (0,45 x / 1,00 x). Stumdama platforma 100 x 100.

Techninis aprašymas

Trikojis	Stalinis stovas
Padidinimas (x kartų) žvelgiant vertikaliai	28 - 151
Padidinimas (x kartų) žvelgiant nuožulniai	19 - 105
Darbinis atstumas žvelgiant vertikaliai	56,5 mm
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali	1920x1080 px
Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali	1920x1080 px
Svoris	23,5 kg
Darbinis atstumas žvelgiant nuožulniai	35,5 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Video kontrolės sistema

Priedai

EVOcam II valdymo konsolė Tipas ECX155	491898 ECX155
--	---------------