



Vaizdo stebėjimo sistema EVOcam II, Tipas: ECO2CE1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300x.

- **Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).**
- **Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300x) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.**
- **Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.**
- **Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.**
- **Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.**
- **Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvas.**
- **Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.**
- **24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.**

Kintama lankstinė svirtis.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekimo sudėtis:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.
Objektyvas Nr. 0,62x.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvai, WiFi kištukinis siūstuvai ir kiti objektyvai (0,45 x / 1,00 x). Objektyvai (4 / 5 dioptrijų).

Techninis aprašymas

Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali	1920×1080 px
Objektyvo Ø	55 mm
Trikojis	Lankstinė svirtis
Darbinis atstumas	106 mm
Didinimas (x kartų)	3,1 - 93
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali	1920×1080 px
Svoris	10 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Video kontrolės sistema

Priedai

EVOcam II valdymo konsolė Tipas ECX155	491898 ECX155
--	---------------