



Vaizdo apžiūros sistema EVOCam su LED kampine optika, Tipas: ECO2504



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidinimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300x.

- **Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).**
- **Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300x) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.**
- **Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.**
- **Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.**
- **Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.**
- **Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvas.**
- **Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.**
- **24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.**

Daugiaašis stovas (be bazinės plokštės), fokuso modulis.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekimo sudėtis:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvai, WiFi kištukinis siūstuvai ir kiti objektyvai (0,45 x / 1,00 x). Bazinė plokštė Nr. 491889.

Techninis aprašymas

Trikojis	Trikojis stovas
Padidinimas (x kartų) žvelgiant vertikaliai	28 - 151
Svoris	35,5 kg
Darbinis atstumas žvelgiant nuožulniai	35,5 mm
Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali	1920×1080 px
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali	1920×1080 px
Padidinimas (x kartų) žvelgiant nuožulniai	19 - 105
Darbinis atstumas žvelgiant vertikaliai	56,5 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Video kontrolės sistema

Priedai

EVOCam II valdymo konsolė Tipas ECX155	491898 ECX155
Bazinė plokštė rėmo stovui	491889