

● INNOVATEST®

Kiečio matuoklis Mikro Vikersas, Tipas: 401**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

495081 401

GTIN

Produktų klasė

49G

Aprašymas**Modelis:**

Atitinkama matavimo jėga pasirenkama rankenėle, matavimas prasideda automatiškai. **Kiečio vertės apskaičiuojamos** tiesiogiai elektroniniu matavimo mikroskopu. 4 objektyvai padidinimui iki 600 kartų. Modulinė sandara leidžia pasirinktinai montuoti iki pilnai automatizuotos sistemos. Visiškai automatizuota 6 padėčių revolverio galva (4 objektyvai + 2 įterpikliai).

Standartas:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

Tiekimo sudėtis:

Bazinė operacinė įranga: deimantinė piramidė 136°, įskaitant ASTM. ISO bandymo sertifikatas ir siuntimo pakuotė.

Rankinis kryžminis stalas su eigos valdymu 25×25 mm, objektyvai, didinantys 10 ir 50 kartų.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. DAkKS kalibravimą galima pasirinktinai atlikti darbo vietoje. Modelis su integruotu PK bei kiti priedai ir kietmačiai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

integruotas spausdintuvas

taip

Ilgis

525 mm

Sąsaja	USB
Patikros metodas	pagal makro-Vikersą / pagal Knupą
Valdymas	variklinis
Indikatorius	6,5 colio HD spalvotas jutiklinis ekranas
maksimalus mėginio plotis	170 mm
Svoris	75 kg
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	0,01 - 2 kg
Padalos vertė	0,1 HV
Aukštis	688 mm
Plotis	323 mm
Srovės tiekimas	220-240V / 50Hz
Kiečio verčių rodmuo	5 skaitmenys
maksimalus mėginio aukštis	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
integruotas elektroninis matavimo mikroskopas	taip
Didinimas iki (x kartų)	600
Objektyvų skaičius	4
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis