

● INNOVATEST®

Kiečio matuoklis Rokvelo FENIX, Tipas: 200AR**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Produktų klasė	49G

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus kiečio pagal Rokvelą matuoklis. Tvirtas rėmas, tinkantis naudoti bet kokiomis sąlygomis dirbtuvėse. Kontrolinio apkrovos naudojimas pagal svorio apkrovos sistemą. Nereikia jokio maitinimo šaltinio.

Standartas:

DIN EN ISO 6508 ir ASTM E-18

Tiekimo sudėtis:

Kiečio pavyzdžių plokštelė HRC. Bazinė įranga: Rokvelo kūgis 120°, plokščias pagrindas $\varnothing = 60$ mm. Įskaitant siuntimo pakuotę.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į specialistą. Papildomi priedai, tokie kaip prizminės atramos, užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Pirminio svorio tikrinimo jėga	10 kg
Plotis	270 mm
Srovės tiekimas	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Svoris	122 kg
Padalos vertė	1 HR
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	60, 100, 150 kg
Indikatorius	Analoginis manometras
maksimalus mėginio aukštis	260 mm
Rokvelo skalės	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Ilgis	550 mm
Patikros metodas	pagal Rokvelį
maksimalus mėginio plotis	150 mm
Valdymas	rankinis
Aukštis	765 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis