

● INNOVATEST®

**Kiečio matuoklis Rokvelo FENIX, Tipas: 200ACL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Produktų klasė	49G

**Aprašymas****Modelis:**

Labai tikslus kiečio pagal Rokvelą matuoklis. Tvirtas rėmas, tinkantis naudoti bet kokiomis sąlygomis dirbtuvėse. Kontrolinės apkrovos uždėjimas uždaroje reguliavimo grandinėje (**apkrovos elementas, Closed-Loop sistema**).

**Standartas:**

DIN EN ISO 6508 ir ASTM E-18

**Tiekimo sudėtis:**

Kiečio pavyzdžių plokštelė HRC. Bazinė įranga: Rokvelo kūgis 120°, plokščias pagrindas  $\varnothing = 60$  mm. Įskaitant siuntimo pakuotę.

**Pastaba:**

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į specialistą. Papildomi priedai, tokie kaip prizminės atramos, užsakomi atskirai.

**Techninis aprašymas**

Rokvelo skalės	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Svoris	104 kg
Aukštis	765 mm

Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	60, 100, 150 kg
Srovės tiekimas	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Padalos vertė	1 HR
Plotis	270 mm
maksimalus mėginio aukštis	260 mm
Pirminio svorio tikrinimo jėga	10 kg
maksimalus mėginio plotis	150 mm
Ilgis	555 mm
Valdymas	variklinis
Patikros metodas	pagal Rokvelį
Indikatorius	Analoginis manometras
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis