



## Guolių įstatymo įrankių rinkinys plastikiniame lagamine



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	884000
GTIN	2050001004338
Produktų klasė	86H

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvos ir tuo pačiu labai tvirtos aliumininės smūginės įvorės kartu su 33 ypatingai smūgiams atspariais smūginiais žiedais guoliams, kurių išorinis  $\varnothing$  26–110 mm arba vidinis  $\varnothing$  10–50 mm. Plaktukas be atatrakos su nailono antgaliais. Viskas sudėta į plastikinį lagaminą.

#### Apžvalga:

- **Guoliams montuoti ant veleno, korpuso ar veleno ir korpuso vienu metu.**
- **Vidinis ir išorinis smūginių žiedų skersmuo tiksliai atitinka guolių matmenis.**
- **Itin atspari smūgiams medžiaga, kuri užtikrina ilgą smūginių žiedų ir movų tarnavimo laiką.**
- **Smūginiai žiedai užspaudžiami ant movų, kad neatsilaisvintų.**
- **Taip pat tinka movų, tarpinių, skriemulių ir pan. montavimui.**
- **Tinka 222 skirtingų dydžių ritiniams guoliams.**
- **simatool Fitting Tool FT-P yra idealus priedas presavimo ir montavimo darbams iki 5 tonų.**
- **Greitas, tikslus ir saugus guolių bei sandariklių montavimas.**
- **Atraminiai žiedai yra aiškiai pažymėti, kad būtų galima greitai ir lengvai pasirinkti.**
- **Visus korpuso komponentus galima įsigyti ir kaip atsargines dalis.**
- **Tinkamai sumontavus guoliai tarnauja žymiai ilgiau.**
- **Dėl specialaus FT-P nuolatinės srovės adapterio DC, taip pat ir simatool FT 33 C žiedai taip pat gali būti naudojami presuose.**

**Paskirtis:**

Greitas, tikslus ir patikimas (riedėjimo) guolių įstatymas guoliui **tolygiai perduodama jėga**. Taip pat tinka ir įvorių, tarpinių bei diržinių skriemulių įstatymui.

**Turinys:**

3 smūginės įvorės, Ø 25–40–60 mm.

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 10 mm (išorinis Ø 26–30–35 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 12 mm (išorinis Ø 28–32–37 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 15 mm (išorinis Ø 32–35–42 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 17 mm (išorinis Ø 35–40–47 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 20 mm (išorinis Ø 42–47–52 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 25 mm (išorinis Ø 47–52–62 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 30 mm (išorinis Ø 55–62–72 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 35 mm (išorinis Ø 62–72–80 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 40 mm (išorinis Ø 68–80–90 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 45 mm (išorinis Ø 75–85–100 mm),

1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis Ø 50 mm (išorinis Ø 80–90–110 mm).

**Atsarginė dalis:**

Atsarginiai smūginiai žiedai Nr. 884005.

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis

Smūginė mova

**Priedai**

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A10/26 mm

884005 A10/26

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A10/30 mm

884005 A10/30

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A10/35 mm

884005 A10/35

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A12/28 mm

884005 A12/28

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A12/32 mm

884005 A12/32

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
A12/37 mm

884005 A12/37

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A15/42 mm	884005 A15/42
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø C35/72 mm	884005 C35/72
	884005 C35/80

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C35/80 mm

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C40/68 mm

884005 C40/68

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C40/80 mm

884005 C40/80

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C40/90 mm

884005 C40/90

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C45/75 mm

884005 C45/75

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C45/85 mm

884005 C45/85

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C45/100 mm

884005 C45/100

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C50/80 mm

884005 C50/80

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C50/90 mm

884005 C50/90

Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas Vidinis Ø / išorinis Ø  
C50/110 mm

884005 C50/110