



Atsarginė kalto briauna, Veržlėms: M18-M30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884910 M18-M30
GTIN	4021176111518
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis presas neatsukamoms arba užrūdijusioms veržlėms (5–10 kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Dvigubai lenktas stačiu kampu, todėl galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose. Su grūdinta kalto briauna. Skaldoma tik veržiant suspaudimo varžtą. Suskaldžius veržlę, suspaudimo varžtas atsukamas ir kaltas įtraukiamas iki galo. Dydis M18–M30 varžtams iš specialaus plieno - iki M30, kai kokybės laipsnis 8, iki M24 - kai kokybės laipsnis 10.

Tinka:

Nr. 884900.

Pastaba:

M4 – M14 dydžio užveržimo varžtas veržiamas **maksimalia 60 Nm jėga**, M14 – M24 dydžio **maksimali jėga 70 Nm** ir M18 – M30 dydžio – **120 Nm**. Priveržimo momento viršyti negalima, tai gali sugadinti įrankį ir tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Techninis aprašymas

veržlėms	M18-M30
Kalto briaunos plotis	37 mm
Produkto rūšis	Kalto briauna

