



Pirštinių pora KryTech 579, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094465 7
GTIN	3245425791271
Produktų klasė	06D

Aprašymas

Modelis:

KryTech 579. Puikiai tinka smulkiems darbams šiek tiek nešvarioje ir sausoje darbo aplinkoje. Nevaržomas pirštų miklumas ir puikus lietimo pojūtis. **Kvėpuojanti ir praktiškai sugerianti medžiaga.**

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

EN 388 Atsparumas dilimui	4
Be DMF	ne
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Pirštinių dydis	7
Kvėpuoja	gerai

Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Lietimo pojūtis	labai gerai
be silikono	taip
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	96
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	4342B
Pagrindo medžiaga	PEHD
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilka / balta
Svoris	25 g
Ilgis	220 - 270 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės