



Atskyriklis atskirai, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884600 0
GTIN	4021176008108
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.

Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.

Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliais naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skylės). Greitojo suspaudimo suspaudimo suklys tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas.

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai priglundusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t.,
kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp šoninių varžtų, matmuo B	60 mm
Užveržimo ribos, matmuo A	8 - 60 mm
Nuėmiklio prijungimo sriegis	M10
Produkto rūšis	Atskyriklis

Priedai

Nuėmiklis Tipas 0

884700 0