

**Pristatomas stelažas su lentynomis, Gylis 400 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2500/1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990502 2500/1300
GTIN	4004514217738
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

**Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

**Aprašymas:**

**Konstruktiniai matmenys:** <br>**bazinis stelažas:** konstrukciniai matmenys + 60

mm<br>**pristatomas stelažas:** nominalusis ilgis + 6 mm<br>**bendras rėmo gylis:** nominalusis gylis + 36 mm

**Paskirtis:**

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

**Pastaba:**

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Profilinių rėmų skaičius	1
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1306 mm
Lentynų skaičius	6
Lentynos aukštis	2500 mm
Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos plotis	1300 mm
maksimali lauko apkrova	1800 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

## Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 300X400 mm	990581 300X400
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 400X400 mm	990581 400X400

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 500X400 mm	990581 500X400
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 200X400 mm	990581 200X400
Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1300X400 mm	990580 1300X400
Kryžminių ramsčių rinkinys Tinka stelažams, kurių plotis 1300 mm	990855 1300
Fiksuojiama kojėlė	990852